

SilverFast Multi-Exposure bringt Licht in's Dunkle

Die Mehrfachbelichtung mit SilverFast Multi-Exposure garantiert maximale Bilddynamik und deutlich reduziertes Bildrauschen.
Mit SilverFast Multi-Exposure wird das Original mehrfach mit unterschiedlichen Belichtungsintensitäten gescannt.
Handelsübliche Flachbettscanner erreichen so einen um bis zu sieben Mal größeren Dynamikumfang.

Standard Scan (Einzelscan)

Multi-Scan (Mehrfachscan)

Multi-Exposure (Mehrfachbelichtung)

Standard Scan



2x Multi-Sampling




4x Multi-Sampling




2x Multi-Exposure




Standard Scan




2x Multi-Sampling



4x Multi-Sampling



2x Multi-Exposure



Starkes Rauschen in dunklen Bildteilen.

Leicht reduziertes Rauschen.

Stark reduziertes Rauschen.

Die aktuelle Softwareversion 6.5 macht auch in hellsten und dunkelsten Bildpassagen feinste Nuancen sichtbar.

Dynamikumfang